


magneetspoel

VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Artikelnummer: 3536568

FESTO

voor ankersysteem F10, metrische kabelschroefkoppeling, 230 V DC en AC, inkapseling, verhoogde veiligheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12 VA 230 V DC: 12 W
Toegelaten spanningschommelingen	-15 % / +10 %
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb II T4
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP65 T130°C
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal magneetspoel	PA Staal