


# vacuümzuiger VASB-100-1/4-NBR

Artikelnummer: 35416

FESTO

met dichtingsring OL.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4 mm
Zuignapdiameter	100 mm
Effectieve zuigdiameter	85 mm
Aansluitpositie	boven
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Afshuifkracht bij 70% vacuüm	397 N
Houdkracht bij nominale werkdruk	397 N
Bevestigingsschroefdraad	G1/4
Zuignapbevestiging	G 1/4
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Gespuitsgiet zink
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR