


magneetspoel

VACC-S18-70-K5-1U-EX4D

Artikelnummer: 3546549

FESTO

voor ankersysteem F10, kabelschroefkoppeling NPT, 24 V DC en AC, drukvaste behuizing.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 7 VA 24 V DC: 7 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	1.700 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabel NPT1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	aluminiumlegering Grijs ijzer