


magneetspoel VACC-S18-70-K5-7-U2D

Artikelnummer: 3546876

FESTO

voor ankersysteem F10, kabelschroefkoppeling NPT, 48 V AC en DC, drukvaste behuizing.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	48 V DC: 7 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Explosieveilige omgevingstemperatuur	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	1.700 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabel NPT1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	aluminumlegering Grijs ijzer