



Naderingsschakelaar SMT0-6-PS-S-LED-24

Artikelnummer: 35573

FESTO

met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit.
Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneetinductief
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	≤ 1 ms
Uitschakeltijd	≤ 1 ms
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	6 W
Spanningsdaling	< 3 V
Reststroom	≤ 0,01 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Stekker M12x1 3-polig
Uitgangsrichting aansluiting	dwars
Max. aandraaimoment stekker	0,5 Nm
Soort bevestiging	met toebehoren
Productgewicht	36 g
Informatie materiaal behuizing	PA-GF PUR Gespuitsgiet zink
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67