


# verbindingkabel NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

Artikelnummer: 3579468

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Toelating   | c CSA us (OL)   |
| Kabelidentificatie                                  | zonder labelhouder  |
| Productgewicht                                      | 80 g  |
| Elektrische aansluiting 1, functie                  | Zijde field device  |
| Elektrische aansluiting 1, design                   | hoekig  |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype             | Contactdoos   |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang             | haaks   |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek         | Aansluitpatroon vorm B volgens industriestandaard 11 mm   |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere       | 3   |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere    | 3   |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype         | op magneetventiel met centrale schroef M3   |
| Elektrische aansluiting 2, functie                  | Sturingszijde   |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype             | Kabel   |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek         | Open einde  |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere       | 3   |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere    | 3   |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                          | 0 ... 230 V   |
| Nominale bedrijfsspanning DC                        | 230 V   |
| Bedrijfsspanningsbereik AC                          | 0 ... 230 V   |
| Nominale bedrijfsspanning AC                        | 230 V   |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>         | 10 A  |
| Stootspanningsweerstand                             | 4 kV  |
| Aardverbinding                                      | beschikbaar   |
| Kabellengte   | 0,6 m   |
| Kabeleigenschap                                     | Standaard   |
| Testvoorwaarden van kabel                           | Testvoorwaarden op verzoek  |
| Kabeldiameter                                       | 5,9 mm  |
| Toelrantie kabeldiameter                            | ± 0,3 mm  |
| Kabelmontage  | 3x0,75  |
| Beschermingsgraad                                   | IP67  |
| Opmerking bij beschermingsgraad                     | in gemonteerde toestand   |
| Omgevingstemperatuur                                | -25 ... 80 °C   |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -25 ... 80 °C   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)          | volgens EU-richtlijn lage spanning<br>volgens EU-RoHS-RL  |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)            | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur<br>volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit                                   | VDMA24364-zone III  |
| Materiaal - opmerking                               | RoHS conform  |
| Vervuilinggraad                                     | 3   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                    | 2 - matige corrosieweerstand  |
| Materiaal kabelmantel                               | TPE-U(PUR)  |
| Kleur kabelmantel                                   | grijs   |
| Materiaal behuizing                                 | TPE-U(PUR)  |
| Kleur behuizing                                     | zwart   |
| Materiaal isoleerkous                               | PP  |