


# montageplaat VAME-S7-P-N-V14-A

Artikelnummer: 3581412

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                   |
|----------------------------------|--|
| Inbouwpositie                    | willekeurig                              |
| Bedrijfsdruk Mpa                 | 0 ... 1 MPa                              |
| Werkdruk                         | 0 ... 10 bar                             |
| Bedrijfsdruk                     | 0 ... 145 psi                            |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-zone III                       |
| Beschermingsgraad                | IP65                                     |
| Soort bevestiging                | met doorgangsboring                      |
| Pneumatische aansluiting 1       | M5<br>NAMUR gatenpatroon                 |
| Pneumatische aansluiting 2       | Flens 1/4<br>NAMUR gatenpatroon          |
| Pneumatische aansluiting 3       | G1/4                                     |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                             |
| Materiaal dichtingen             | NBR                                      |
| Materiaal plaat                  | Aluminium coating                        |