

Zuignap VAS-100-1/4-PUR

Artikelnummer: 36141

FESTO

met dichtingsring OL.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4 mm
Zuignapdiameter	100 mm
Rendement aanzuigdiameter	85 mm
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan rond, standaard
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Afshuifkracht bij 70% vacuüm	397 N
Bevestigingsschroefdraad	G1/4
Zuignapbevestiging	G 1/4
Vacuümaansluiting	G1/4
Shore-hardheid	62
Materiaal - informatie draadplug	Gespuitgiet zink
Materiaal - informatie zuignapeenheid	TPE-U(PU)