

# slangmof N-3/8-P-13-MS

Artikelnummer: 36161

FESTO

uitvoering: messing



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Nominale diameter                       | 11 mm  |
| Soort dichting op de inschroeftap       | Dichtingsring  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Design                                  | Rechte vorm  |
| Aantal stuks per verpakking             | 1  |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 16 bar                                       |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]                |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1 - lage corrosieweerstand                             |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C  |
| Max. aandraaimoment                     | 15 Nm  |
| Productgewicht                          | 243 g  |
| Pneumatische aansluiting 1              | Uitwendige schroefdraad G3/8                           |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang binnendiameter 13 mm                        |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                     | Messing  |