

ronde cilinder EG-6-10

Artikelnummer: 3621

FESTO

met veerretour



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 mm
Zuigerdiameter	6 mm
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - Moderate corrosion stress
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	17 N
Productgewicht	12 g
Soort bevestiging	met contraoer
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal deksel	brons
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Messing
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal