

balgcilinder EB-145-60

Artikelnummer: 36486

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | 145 |
| Vereiste inbouwdiameter | 160 mm |
| Slag | 60 mm |
| Max. hoogte uitgaand | 110 mm |
| Max. kantelhoek | 20 deg |
| Max. offset | 10 mm |
| Minimale inbouwhoogte | 50 mm |
| Werking | enkelwerkend |
| Werkdruk | 0 ... 8 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 70 °C |
| Terugstelkracht | 120 N |
| Productgewicht | 900 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal balg | NR/BR |
| Materiaal behuizing | Staal verzinkt |