

# balgcilinder EB-145-100

Artikelnummer: 36490

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	145
Vereiste inbouwdiameter	160 mm
Slag	100 mm
Max. hoogte uitgaand	170 mm
Max. kantelhoek	30 deg
Max. offset	20 mm
Minimale inbouwhoogte	70 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	200 N
Productgewicht	1.100 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt