

# balgcilinder EB-215-155

Artikelnummer: 36492

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                    |
|---|---|
| Grootte                                 | 215                                       |
| Vereiste inbouwdiameter                 | 230 mm                                    |
| Slag                                    | 155 mm                                    |
| Max. hoogte uitgaand                    | 230 mm                                    |
| Max. kantelhoek                         | 30 deg                                    |
| Max. offset                             | 20 mm                                     |
| Minimale inbouwhoogte                   | 75 mm                                     |
| Werking                                 | enkelwerkend                              |
| Werkdruk                                | 0 ... 8 bar                               |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand              |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Omgevingstemperatuur                    | -40 ... 70 °C                             |
| Terugstelkracht                         | 200 N                                     |
| Productgewicht                          | 2.300 g                                   |
| Soort bevestiging                       | met inwendige schroefdraad                |
| Pneumatische aansluiting                | G3/4                                      |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                              |
| Materiaal balg                          | NR/BR                                     |
| Materiaal behuizing                     | Staal<br>verzinkt                         |