



# Ronde cilinder DGS-25-300

Artikelnummer: 3659  
Einde productie

FESTO

[Uitvoeringen zonder eindpositiedemping.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	300 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	geen demping
Positiedetectie	zonder
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	295 N
Pneumatische aansluiting	G1/8