


# axiaalkit EAMM-A-L95-190A-G2

Artikelnummer: 3659562

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	192 Nm
Productgewicht	4.900 g
Interface code, actuator	L95
Interface code, motor in	190A
Materiaal - opmerking	RoHS conform