

# snelschroefkoppeling ACK-3/8-PK-6

Artikelnummer: 3711

FESTO

Inwendige schroefdraad met dichtingsring.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	5,3 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk Water: G thread only possible with OL sealing ring
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	12,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 8 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer
Materiaal wartelmoer	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal inschroeftap	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtring	PA-versterkt TPE-U(PU)