

Kunststofslang PL-3-NT

Artikelnummer: 3856

FESTO

voor CK- en N-schroefkoppelingen (voor de productie van levensmiddelen toegelaten).

De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------|---|
| Buitendiameter | 4,3 mm |
| Debietrelevante buigradius | 18 mm |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,95 ... 9 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Levensmiddeltoelating | FDA 2002/72/EG |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 60 °C |
| Toelating | TÜV |
| Productgewicht volgens lengte | 0,0068 kg/m |
| Kleur | neutraal |
| Shore-hardheid | D 42 +/-3 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE RoHS conform |
| Materiaal - informatie slang | PE |