


# positie-indicator SASF-S2-B-F-A34

Artikelnummer: 4046082

FESTO

voor montage op aandrijfas van standaard aandrijvingen volgens VDI / VDE3845 (gatenpatroon 80 mm).



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 90 deg
Afmetingen B x L x H	Ø 65 x 40
Trilbestendig	Transporttest met scherpte graad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherpte graad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	55 g
Soort bevestiging	volgens VDI/VDE 3845
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal spacer	PA
Materiaal behuizing	PA PP hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij