


# handschuifventiel W-3-3/4

Artikelnummer: 4052  
Einde productie

FESTO

[onbediend gesloten.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	inline-installatie inschroefbaar
normaal nominaal debiet	6.800 l/min
Nominale diameter	18 mm
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Informatie materiaal behuizing	Messing
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Hulsschuif
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	30 N
Productgewicht	400 g
Informatie materiaal inschroeftap	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR