


positie-indicator SASF-S2-B-F-A56

Artikelnummer: 4077125

FESTO

voor montage op aandrijfjas van standaardaandrijvingen volgens VDI / VDE3845 (gatenpatroon 130 mm).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 90 deg
Afmetingen B x L x H	Ø 115 x 62
Trilbestendig	Transporttest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	140 g
Soort bevestiging	volgens VDI/VDE 3845
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal spacer	PA
Materiaal behuizing	PA PP hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij