



drukindicator OH-22-RT

Artikelnummer: 4131

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk	1,4 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 45 °C
Productgewicht	25 g
Soort bevestiging	Schakelkastinbouw in diameter 22,5
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform