

Kunststofslang PP-6-NT

Artikelnummer: 4191

FESTO

Polyamide, geschikt voor hogere druk en temperatuur, voor CK- en CN-koppelingen, niet voor toepassing in een levensmiddelen-omgeving.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	8 mm
Debietrelevante buigradius	43 mm
Binnendiameter	5,9 mm
Min. buigradius	22 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Toelating	Germanischer Lloyd TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,0238 kg/m
Kleur	neutraal
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie slang	TPE-A