



OF-blok OS-PK-3-6/3

Artikelnummer: 4232

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
normaal nominaal debiet	100 l/min
Werkdruk	1,6 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	POM
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Nominale diameter	2,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	90 g
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal dichtingen	NBR