



pneumatisch ventiel VL/O-3-PK-3X2

Artikelnummer: 4245

FESTO

Toepassing onbediend open of gesloten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 open monostabiel
normaal nominaal debiet	100 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale diameter	2,5 mm
Schakeltijd uit	50 ms
Schakeltijd in	12 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	180 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal aansluitplaat	Messing PPS-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Gespuitsgiet zink