

# kogelkraan


## VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3

Artikelnummer: 4405646

FESTO

Messing, 2/2-weg, nominale breedte 1/4 ", kopflens F03, PN40, draad EN 10226-1.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1/4
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03
Binnendiameter	10 mm
Nominale breedte DN	8
Ventiefunctie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	40
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	3,2 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 ... 130 °C
Debiet Kv	5,9 m3/h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal dichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW614N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW614N
Productgewicht	412 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand