

kogelkraan


VZBM-1/2-RP-25-D-2-F03-B2B3

Artikelnummer: 4405648

FESTO

Messing, 2/2-weg, nominale breedte 1/2 ", kopflens F03, PN25, draad EN 10226-1.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1/2
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03
Binnendiameter	15 mm
Nominale breedte DN	15
Ventiel functie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	25
Losbreekmoment bij differentiaal druk nominale druk armatuur PN	4,3 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:~:] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-15 ... 90 °C
Debiet Kv	15 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal dichtingen	FPM HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW617N
Productgewicht	206 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand