

kogelkraan


VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3

Artikelnummer: 4405684

FESTO

Messing handmatige versie, 2/2-weg, nominale breedte 1/4 ", PN50, draad EN 10226-1.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1/4
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Binnendiameter	10 mm
Nominale breedte DN	8
Ventiel functie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	50
Bedienmoment bij drukverschil nominale druk armatuur	7,5 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-15 ... 120 °C
Debiet Kv	6 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal dichtingen	NBR PTFE
Materiaal kogel	Messing verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW617N
Productgewicht	130 g
Toelating	DVGW Gas DVGW Water
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand