

# kogelkraan


## VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Artikelnummer: 4405689

FESTO

Messing handmatige versie, 2/2-weg, nominale breedte 1 ", PN40, draad EN 10226-1.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



### Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde   |
|--|--|
| Constructieve opbouw                                 | Bolkraan (2-weg)   |
| Soort bediening                                      | mechanisch   |
| Afdichtingsprincipe                                  | zacht  |
| Inbouwpositie  | willekeurig  |
| Soort bevestiging                                    | inline-installatie   |
| Aansluiting armatuur                                 | Rp1  |
| Schakelpositie-indicator                             | Gleufrichting = debietrichting   |
| Binnendiameter                                       | 25 mm  |
| Nominale breedte DN                                  | 25   |
| Ventiel functie                                      | 2/2  |
| Stroomrichting                                       | omkeerbaar   |
| Nominale druk armatuur                               | 40   |
| Bedienmoment bij drukverschil nominale druk armatuur | 25 Nm  |
| Gebaseerd op norm                                    | EN 10226-1   |
| Medium   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inerte gassen<br>Water - geen waterdamp<br>neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur                                    | -15 ... 120 °C   |
| Debiet Kv  | 39 m3/h  |
| Materiaal - opmerking                                | RoHS conform   |
| LABS-conformiteit                                    | VDMA24364-zone III   |
| Materiaal behuizing                                  | Messing<br>vernikkeld  |
| Materiaalnummer behuizing                            | CW617N   |
| Materiaal dichtingen                                 | NBR<br>PTFE  |
| Materiaal kogel                                      | Messing<br>verchroomd  |
| Materiaalnummer kogel                                | CW617N   |
| Materiaal as   | Messing  |
| Materiaalnummer as                                   | CW617N   |
| Productgewicht                                       | 480 g  |
| Toelating  | DVGW Gas<br>DVGW Water   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)           | volgens EU-richtlijn druktoestellen  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                     | 1 - lage corrosieweerstand   |