



magneetventiel

JMFH-5-PK-3

Artikelnummer: 4447

FESTO

met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos.
Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel
normaal nominaal debiet	105 l/min
Werkdruk	2 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale diameter	2,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Schakeltijd om	13 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	380 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium geanodiseerd
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd