

# kogelkraan

## VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Artikelnummer: 4451854

FESTO

Messing, 3/2-weg, nominale breedte 3/8 ", kopflens F03, PN40, draad EN 10226-1.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (3-weg) T-boring
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp3/8
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03
Binnendiameter	10 mm
Nominale breedte DN	10
Ventiefunctie	3/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	40
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	6 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 ... 130 °C
Debiet Kv T-boring haaks	9,4 m <sup>3</sup> /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal dichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW614N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW614N
Productgewicht	460 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand