



pneumatisch ventiel J-5-PK-3

Artikelnummer: 4503

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel
normaal nominaal debiet	105 l/min
Werkdruk	1 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale diameter	2,5 mm
Schakeltijd om	9 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	130 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Messing PPS-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Gespuitsgiet zink