



magneetventiel BMFH-2-3-M5

Artikelnummer: 4522

FESTO

met magneetspoelen en contactdoos, handbediening, aansluiting M5,
ook zonder contactdoos leverbaar (lagere prijs). Spanning vermelden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	2x3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	50 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zitventiel met veerretour
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	1,3 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Max. aantal ventielplaatsen	2
Soort sturing	direct
Vermogensopname aanzetspanning	7,5 W
Vermogensopname houden	6 W
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	245 g
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 3	M5
Materiaal behuizing	Aluminium