


verdeelblok FR-12-M5

Artikelnummer: 4525

FESTO

voor aftakken van perslucht.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4,1 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	3,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	40 g
Aantal uitgangen	12
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd