


magneetspoel MSFW-24-50/60

Artikelnummer: 4534

FESTO

met contactdoos (standaard)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min excitatietijd	10 ms
Inschakelduur	100 %
Prestatiefactor cos (phi)	0,7
Spoeleigenschappen	24 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 9 VA, houdvermogen 7 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 5 %
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Max. aandraaimoment contactdoos	0,4 Nm
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting	3-polig Stekkervlagjes voor MSSD-F
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper