


smoorventiel met terugslagklep GRF-PK-3X2

Artikelnummer: 4566

FESTO

met 2n aansluitplaat en opsteeknippels voor slang inw. 3 mm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet in smoorrichting	45 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	45 l/min
Werkdruk	0,5 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	145 g
Materiaal regelschroef	Messing