


axiaalkit EAMM-A-T42-80P

Artikelnummer: 4623788

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale lengte	64,1 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	5,77 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	10 Nm
Productgewicht	500 g
Interface code, actuator	T42
Interface code, motor in	80P
Materiaal - opmerking	RoHS conform