

# Kunststofslang PL-6-SW

Artikelnummer: 4642

FESTO

voor CK- en N-schroefkoppelingen (voor de productie van levensmiddelen toegelaten).

De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	8,4 mm
Debietrelevante buigradius	39 mm
Binnendiameter	6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 9 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Omgevingstemperatuur	-30 ... 60 °C
Toelating	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,025 kg/m
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 42 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie slang	PE