


parallelkit EAMM-U-45-V32-40P-63

Artikelnummer: 4718297

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	45
Tussenafstand	63 mm
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	3.600 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	4,35 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,05 Nm
Overdraagbaar draaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	248 g
Interface code, actuator	V32
Interface code, motor in	40P
Materiaal - opmerking	RoHS conform