


# aansluitplaat VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Artikelnummer: 4727328

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurluchttoevoer	intern
Bedrijfsdruk Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2 ... 8 bar
Debiet Kv beluchting	2,2 m <sup>3</sup> /h
Debiet Kv ontluchting	8,6 m <sup>3</sup> /h
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	250 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium coating
Materiaal dichtingen	NBR