

kogelkraan

VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15

Artikelnummer: 4745218

FESTO

Handmatige versie in roestvrij staal, 2/2-weg, nominale breedte 3/4",
PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan met hendel
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	3/4 NPT
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Binnendiameter	20 mm
Nominale breedte DN	20
Ventiefunctie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	7,5 Nm
Gebaseerd op norm	ASME B1.20.1
Medium	Damp Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 ... 200 °C
Debiet Kv	59 m3/h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zitdichting	PTFE
Materiaal dichtingen	PTFE
Materiaal kogel	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	500 g
Toelating	CRN
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand