



magneetventiel

MLC-8-3/8-B

Artikelnummer: 4801
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	8/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	1.800 l/min
Werkdruk	2 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	pneumatische veer
Nominale diameter	9 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	loodrecht
Handbediening	geen
Stuurluchttoevoer	intern
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking vereist
Mediumtemperatuur	-5 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 4	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Informatie materiaal dichtingen	NBR