


opsteekflens DARF-Q12-25

Artikelnummer: 4886223

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,2 Nm
Productgewicht	60 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal flens	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal schroeven	Verzinkt staal