



pneumatisch ventiel JD-5-PK-3

Artikelnummer: 4901

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel-dominerend
normaal nominaal debiet	105 l/min
Werkdruk	1 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale diameter	2,5 mm
Schakeltijd om	9 ms
Schakeltijd om (dominerend)	25 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	130 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring naar keuze:
Aansluiting hulpstuurlicht 12	PK-3
Aansluiting hulpstuurlicht 14	PK-3
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Messing PPS-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Gespuitsgiet zink