

# geluiddemper U-PK-4

Artikelnummer: 4932

FESTO

voor het verminderen van geruis en het vermijden van vervuiling aan de ontluichtingsaansluitingen van pneumatische componenten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	580 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	77 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	4,1 g
Pneumatische aansluiting	PK-4
Materiaal silencer insert	brons
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform