


koppeling

EAMD-25-22-8-10X12

Artikelnummer: 5010861

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	8 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Grootte	25
Nominale lengte	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	3,2 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	8 Nm
Productgewicht	43,4 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform