


koppeling

EAMD-25-22-12-10X12

Artikelnummer: 5029897

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	12 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Grootte	25
Nominale lengte	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	3,2 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	9 Nm
Productgewicht	42,1 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform