

koppeling EAMD-30-22-16-10X12

Artikelnummer: 5030235

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	16 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Grootte	30
Nominale lengte	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	4 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	9 Nm
Productgewicht	44,8 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform