

koppeling EAMD-56-46-32-23X27

Artikelnummer: 5063745

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	32 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Grootte	56
Nominale lengte	46,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	151 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	390 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform