


encoderkabels

NEBM-M12G8-E-20-S1G9

Artikelnummer: 5105625

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | rond |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Stekker |
| Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Sub-D |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 9 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 8 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 30 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 0 ... 30 V |
| Nominale bedrijfsspanning AC | 24 V |
| Kabellengte | 20 m |
| Kabeleigenschap | Suitable for energy chains |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 49 mm |
| Kabeldiameter | 6,5 mm |
| Kabelmontage | 4x2x0,14 afgeschermd |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,14 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | IP30 voor stekker Sub-D in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -40 ... 70 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | grijs |