


stuurleiding NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Artikelnummer: 5105646

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	SCSI
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	36
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	36
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	36
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	36
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	op DIN-rail
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt	1,5 A
Stootspanningsweerstand	0,5 kV
Kabellengte	0,5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 74 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 110 mm
Kabeldiameter	7,4 mm
Kabelmontage	18x2x0,09
Geleider-nominale doorsnede	0,09 mm ²
Beschermingsgraad	IP20
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal behuizing	PA PBT
Kleur behuizing	groen zwart
Materiaal isoleerkous	PVC